

**Biurowy regał dostawny, głębokości 300 mm, wys. / szer.półki: 1960/994 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991801 1960/994
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis**Wykonanie:**

Regały biurowe, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Ocynkowane listwy zabezpieczające przed przepchnięciem z tyłu półki zapobiegają przepchnięciu segregatorów, skrzynek itd. Górna półka służy do zakrywania regałów bez listew zabezpieczających przed przepchnięciem.

Wysokość regału 1960 mm: Pasuje do 5 wysokości segregatorów.

Wysokość regału 2278 mm: Pasuje do 6 wysokości segregatorów.

Opis:**Wymiary montażowe:**

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Umieszczenie:

Liczba półek z zabezpieczeniem przed przepchnięciem: 5

Liczba półek bez zabezpieczenia przed przepchnięciem: 1

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Bez możliwości mocowania na ścianie.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wybozeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Do regałów dostawnych dla co trzeciego pola regału potrzebny jest następujący zastrzał krzyżowy: 1 × zastrzał krzyżowy nr 992045 rozm. 1325.**

materiał: ocynkowany

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1025 mm

nośność półki: 100 kg

maksymalne obciążenie pola: 600 kg

Opis techniczny

głębokość	300 mm
maksymalne obciążenie pola	600 kg
Zakres zastosowania	Regał na segregatory
wysokość	1960 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1025 mm
szerokość	994 mm
nośność półki	100 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 300 mm
Rodzaj produktu	Regał na segregatory

Akcesoria

Półki regałów biurowych Półka szerokość × głębokość
994X300 mm

991821 994X300

