

**Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 3600mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	992410 3600
GTIN	4052941835704
Klasa artykułu	95S

Opis**Wykonanie:**

Regały paletowe z walcowanych na zimno ram profilowych ze stali o dużej wytrzymałości. Duża sztywność ramy dzięki specjalnemu wyprofilowaniu: Połączenie śrubowe ze stabilną ramą kratownicą z poprzeczkami poziomymi i przekątnymi. Poprzeczki podłużne z przyspawaną klamrą do zawieszania z 5 hakami umożliwiają siłowe i kształtowe połączenie ze słupkami regałów. Włącznie z kotwami posadzkowymi.

w dostawie::

Regał podstawowy: 2 ramy profilowe, poprzeczki podłużne, 8 kotew posadzkowych, 2 tabliczki informujące o udźwigu.

Regał dostawny: 1 rama profilowa, poprzeczki podłużne, 4 kotwy posadzkowe.

Powłoka lakiernicza:

Stojak - ocynkowany, słupki - RAL 5010 niebieski Chagall, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

szerokość półki: 2700 mm

Wysokość poprzeczki: 100 mm

dolna wysokość półki: 1500 mm

Liczba poprzeczek podłużnych: 4

liczba poziomów magazynowania: 2
maksymalne obciążenie pola: 4800 kg

Opis techniczny

liczba poziomów magazynowania	2
szerokość półki	2700 mm
wysokość	3600 mm
Zakres zastosowania	Regał na palety
głębokość	1100 mm
szerokość	2700 mm
maksymalne obciążenie pola	4800 kg
Liczba poprzeczek podłużnych	4
dolna wysokość półki	1500 mm
Wysokość poprzeczki	100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2400 kg
Uchwyt dla palet o nośności	800 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety

Akcesoria

Para poprzeczek podłużnych szerokość 2700 mm	992482 2700
Kotwy posadzkowe Liczba kotew posadzkowych 2	992545 2
Kołki zabezpieczające, 12-elem. Liczba kołków zabezpieczających 12	992501 12
Rama stojaka wysokość 3600 mm	992461 3600