



Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	255160 1
GTIN	4062406609450
Klasa artykułu	29W

Opis

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
długość całkowita L	200 mm
długość całkowita L	250 mm
długość całkowita L	150 mm
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
Przesunięcie osi L ₃	13 mm
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
wysokość mocowania L ₂	15,25 mm
wysokość mocowania L ₂	19 mm
wysokość mocowania L ₂	15,25 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
części zamienne	259981 10
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Materiał ostrza	Stal.
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wytaczaki