



## Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	255160 3
GTIN	4062406609474
Klasa artykułu	29W

### Opis

#### Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
długość całkowita L	250 mm
długość całkowita L	250 mm
długość całkowita L	200 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	17 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	22 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	17 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	31 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	32 mm

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
kod ISO uchwytu	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
części zamienne	259981 12
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Materiał ostrza	Stal.
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wytaczaki