



Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, lewe,, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	255161 2
GTIN	4062406609498
Klasa artykułu	29W

Opis

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
kod ISO uchwyty	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
długość całkowita L	250 mm
długość całkowita L	250 mm
długość całkowita L	180 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm

wysokość mocowania L ₂	19 mm
wysokość mocowania L ₂	24 mm
wysokość mocowania L ₂	19 mm
części zamienne	259981 11
rodzaj zastosowania	lewe,
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Materiał ostrza	Stal.
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wytaczaki