



## Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, lewe,, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	255161 1
GTIN	4062406609481
Klasa artykułu	29W

### Opis

### Opis techniczny

kod ISO uchwytu	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	20 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	25 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	20 mm
długość całkowita L	200 mm
długość całkowita L	250 mm
długość całkowita L	150 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15,25 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	19 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15,25 mm
części zamienne	259981 10
rodzaj zastosowania	lewe,
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Materiał ostrza	Stal.
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wytaczaki