



Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: SET1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Klasa artykułu	29W

Opis

Wykonanie:

bez chłodzenia wewnętrznego.

Opis techniczny

długość główki L_1	22,5 mm
długość główki L_1	27 mm
długość główki L_1	22 mm
długość główki L_1	27,5 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	15,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	11 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	12 mm
kod ISO uchwyty	S0810J SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	S0810H SCLCR06
kod ISO uchwyty	S1012K SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	S1216K SDUCR07
wysokość mocowania L_2	9 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Przesunięcie osi L_3	6 mm
Przesunięcie osi L_3	6,5 mm
Przesunięcie osi L_3	4 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	110 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	100 mm
Szerokość szyjki L_4	10 mm
Szerokość szyjki L_4	6 mm
Szerokość szyjki L_4	8 mm
Szerokość szyjki L_4	8 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8