

Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085925 8
GTIN	4045197153555
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 3 N

wysokość: 12 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 3 mm

Opis techniczny

Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
nominalna siła przyczepności	3 N
wysokość	12 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
Ø	8 mm
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	3 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

