

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
długość główki L ₁	24 mm
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	24 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2020K07
długość całkowita L	125 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500