

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość główki L ₁	22 mm
Wielkość chwytu	16 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 0702..
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616H11
wielk. płytki	11 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500