

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	100 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616H07
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
długość główki L ₁	22 mm
śruby mocujące	269028 22
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500