

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste, HB9140, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275012 3
GTIN	4062406598501
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026. Wytaczaki nr 274170 – 274171.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Szerokość skrawania W	3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	neutralne

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		