

## Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085925 10
GTIN	2050000965104
Klasa artykułu	08Q

### Opis

#### Wykonanie:

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

#### Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

### Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	5 N
Ø	10 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
wysokość	16 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	6 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Magnes prętowy

