

Garant**SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2108 UNI
GTIN	4062406619497
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT nr 214200, nr 214202 i nr 214205.

Zawartość:

50 × 214310 UNI

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

grubość płytki E	4,76 mm
typ	UNI
zawartość	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEHT 1204 AFSN
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		