

**Zwijacz węży, obudowa z blachy stalowej, Typ: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080076 15
GTIN	4030704090041
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Zwijacz węży ze sprężynowym, **prowadzonym** mechanizmem **automatycznego odwijania i nawijania z wielokrotną blokadą na odcinku jednego obrotu.**

otwarty zwijacz węży, **wykonanie lakierowane, częściowo cynkowane, ze zmiennym położeniem otworu wylotowego** i mocnym **wężem gumowym.**

Zastosowanie:

Nadaje się do powietrza, wody, oleju, oleju napędowego.

Dla zwiększenia ergonomii dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz dla zapewnienia porządku i zapobieżenia wypadkom oraz urazom spowodowanym leżącymi na posadzce węzami.

Opis techniczny

długość węży	15 m
przylącze wyjścia	1/2 cal
maks. ciśnienie robocze	50 bar
przylącze wejścia	1/2 cal
Materiał obudowy	Drut stalowy, lakierowany

wysokość obudowy	494 mm
głębokość obudowy	180 mm
szerokość obudowy	470 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze węży