



Chwytek magnetyczny płaski z karabińczykiem, neodymowe, Wielkość chwytu: E1066/NEO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Odporność na temperaturę do maks. 80°C.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do mocowania i zawieszania lin, drutów, przewodów itp.

Opis techniczny

Ø	28 mm
nominalna siła przyczepności	200 N
Maksymalna odporność na temperaturę	80 °C
wysokość	14 mm
masa	30 g
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski

