



## Pojemnik z przegródkami na standardowe złączki śrubowe, Wielkość chwytu: SET1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Pojemnik z przegródkami na części toczone z mosiądzu, ciśnienie robocze maks. 25 bar, temperatura pracy maks. 150 °C.

Poręczny i mocny pojemnik z tworzywa wysokiej jakości zawierający najpopularniejsze tuleje, mufy, złączki podwójne, złączki redukcyjne, śruby zamykające i przeciwnakrętki z naszej oferty części toczonej z mosiądzu. W 21 kasetkach z tworzywa sztucznego można prezentować w przejrzysty sposób łącznie 35 drobnych części różnego rodzaju. Wkładki można wyjmować i umieszczać w pojemniku stosownie do potrzeb. Na każdej wkładce znajdują się numery umieszczonych w nich części.

#### Zawartość:

30 wkręcanych końcówek węży: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13

38 złączek podwójnych: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4

19 złączek redukcyjnych G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.

18 muf G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

Śruby zamykające G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

15 podwójnych końcówek węży 6, 9, 13 mm

20 przeciwnakrętek G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

Klej do gwintów 10 ml

1 taśma uszczelniająca z PTFE

## Opis techniczny

material

mosiężne