

**Garant****Płytki skrawające HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 13,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231630 13,5-X
GTIN	4062406635626
Klasa artykułu	20N

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ . Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 13,5 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,29 mm/obr,

**Opis techniczny**

dla elementu podstawowego Ø D	13,5 mm
-------------------------------	---------

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,29 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	1
zakres Ø	135 - 1399 mm
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia