

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231630 13-X
GTIN	4062406635619
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 13 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,29 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego Ø D	13 mm
-------------------------------	-------

liczba wymian/ostrzy	1
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,29 mm/obr,
zakres Ø	13 - 1349 mm
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia