

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231630 21-X
GTIN	4062406635718
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 21 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,42 mm/obr,

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	1
----------------------	---

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,42 mm/obr,
dla elementu podstawowego Ø D	21 mm
zakres Ø	21 - 2199 mm
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia