

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 12,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231640 12,5-X
GTIN	4062406636012
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 125 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 2 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	2 mm/obr,
--	-----------

dla elementu podstawowego Ø D	125 mm
liczba wymian/ostrzy	1
zakres Ø	125 - 1299 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia