

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 14,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231660 14,5-X
------------------	---------------

GTIN	4062406636876
------	---------------

Klasa artykułu	20N
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 14,5 mm

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym): 0,28 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego Ø D	14,5 mm
-------------------------------	---------

liczba wymian/ostrzy	1
Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym)	0,28 mm/obr,
zakres Ø	145 - 1499 mm
Gatunek	HB7725
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia