

Garant

Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 9-X mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	231660 9-X
GTIN	4062406636760
Klasa artykułu	20N

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5xD.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Termin dostawy: 10 tygodni roboczych

Minimalne zamówienie: 3 sztuki

Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

Semi-Standard: tak

dla elementu podstawowego Ø D: 9 mm

Posuw f w żelazie szarym (sferoidalnym): 0,21 mm/obr,

Opis techniczny

Karta danych

dla elementu podstawowego Ø D	9 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym)	0,21 mm/obr,
zakres Ø	9 - 9,49 mm
Gatunek	HB7725
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Semi-Standard	tak
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	100 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		