

KÄRCHER**Zamiatarka, Typ: KM7030CBP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

Zamiatarka ręczna z elektrycznym napędem szczotki walcowej i szczotki bocznej zapewnia niezmiennie wysoką wydajność zamiatania na zakrętach w lewą i prawą stronę. Włosie uniwersalne do czyszczenia w pomieszczeniach i na zewnątrz, filtr przeciwpyłowy z odsysaniem, mocna rama z tworzywa, łatwo regulowana walcowa szczotka główna i płynnie regulowana szczotka boczna.

- **Zamontowana instalacja wyciągowa**
- **Zasilanie z akumulatora**
- **Napędzana szczotka boczna i szczotka walcowa**

Maszyna do czyszczenia podłóg prowadzona ręcznie do rozmaitych zastosowań i powierzchni o różnych rozmiarach. Do wyboru wersja zasilana sieciowo lub akumulatorowo. Wysoka produktywność i energooszczędność.

szerokość robocza ze szczotkami bocznymi: 700 mm

masa netto: 48 kg

zasilanie energią: Zasilanie z akumulatora

pobór mocy: 195 W

Napięcie akumulatorów: 12 V

maksymalny czas pracy: 150 min

Opis techniczny

wysokość	1050 mm
szerokość	770 mm
długość	1200 mm
pobór mocy	195 W
Napięcie akumulatorów	12 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maksymalny czas pracy	150 min
pojemność pojemników	30 l
masa netto	48 kg
szerokość robocza ze szczotkami bocznymi	700 mm
Rodzaj produktu	Urządzenie do mycia posadzek