

**KÄRCHER****Szorowarka, Typ: BR4522CBP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Klasa artykułu	07C

**Opis****Wykonanie:**

Idealna w przypadku dużych pomieszczeń z dużą ilością mebli: niezwykle zwrotna, zasilana akumulatorowo szorowarka BR 45/22 Bp Pack. Z obrotową głowicą szczotki walcowej i technologią KART.

Maszyna do czyszczenia podłóg prowadzona ręcznie do rozmaitych zastosowań i powierzchni o różnych rozmiarach. Do wyboru wersja zasilana sieciowo lub akumulatorowo. Wysoka produktywność i energooszczędność.

Szerokość robocza szczotki: 450 mm

Szerokość robocza odkurzania: 500 mm

długość: 970 mm

szerokość: 550 mm

wysokość: 1115 mm

maks. wydajność powierzchniowa: 1800 m<sup>2</sup>/h

**Opis techniczny**

maks. wydajność powierzchniowa	1800 m <sup>2</sup> /h
Szerokość robocza szczotki	450 mm

masa (z osprzętem)	51,7 kg
długość	970 mm
Pojemność zbiornika świeżej wody	22 l
min. nacisk szczotki	100 - 150 g/cm <sup>3</sup>
Prędkość obrotowa szczotek	750 - 1000 min <sup>-1</sup>
Pojemność zbiornika na wodę zanieczyszczoną	22 l
pobór mocy	550 W
szerokość	550 mm
wysokość	1115 mm
Szerokość robocza odkurzania	500 mm
Napięcie akumulatorów	25,2 V
pojemność akumulatora	42 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenie do mycia posadzek