

KÄRCHER**Szorowarka, Typ: BR4010CADV****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

BR 40/10 C – najbardziej ekonomiczna maszyna w swojej klasie. Kompaktowa i mocna maszyna o szerokości roboczej 400 mm i pojemności zbiornika 10 l. Wersja Advance jest wyposażona w dodatkowe koła transportowe oraz regulację nacisku szczotki.

Maszyna do czyszczenia podłóg prowadzona ręcznie do rozmaitych zastosowań i powierzchni o różnych rozmiarach. Do wyboru wersja zasilana sieciowo lub akumulatorowo. Wysoka produktywność i energooszczędność.

Szerokość robocza szczotki: 400 mm

Szerokość robocza odkurzania: 400 mm

długość: 520 mm

szerokość: 470 mm

wysokość: 1150 mm

maks. wydajność powierzchniowa: 400 m²/h

Opis techniczny

Szerokość robocza szczotki	400 mm
masa (z osprzętem)	30 kg

szerokość	470 mm
Pojemność zbiornika na wodę zanieczyszczoną	10 l
pobór mocy	2300 W
Szerokość robocza odkurzania	400 mm
długość	520 mm
wysokość	1150 mm
Pojemność zbiornika świeżej wody	10 l
min. nacisk szczotki	100 g/cm ³
maks. wydajność powierzchniowa	400 m ² /h
Prędkość obrotowa szczotek	1100 min ⁻¹
częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie w sieci	220 - 240 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Urządzenie do mycia posadzek