

HOLEX**Suwmiarka cyfrowa HCT z Bluetooth, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412790 150
GTIN	4062406629434
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Cyfrowa suwmiarka z **Bluetooth 5.0**. Czytelny wyświetlacz LCD. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Powierzchnia suwaka przyjemna w dotyku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID). Programowalne, automatyczne wyłączenie oraz programowalne, automatyczne wejście w tryb UŚPIENIA za pomocą aplikacji HCT.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opis techniczny

wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
przełączalny odczyt	mm / cale
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja HCT na Windows
Liczba dołączonych baterii	1

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 nr CR2032
norma	ISO 13385
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,0005 cal
Seria	HCT
typ baterii	Baterie guzikowe
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236