

**Cyfrowy głębokościomierz HCT z Bluetooth, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418743 150
GTIN	4062406629472
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie są idealnie do siebie dopasowane nakładkowo. Bluetooth 5.0. Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows. Można korzystać również za pośrednictwem Human Interface Device (HID).

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
Przełączalny odczyt	0,01 mm
długość mostka	100 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560, wielk. CR2032
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja HCT na Windows
złącze	złącze Bluetooth
zakres pomiarowy	0 - 150 mm

przekrój szyny pomiarowej	16×4 mm
Seria	HCT
typ baterii	Baterie guzikowe
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	A1
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
norma	ISO 13385
przełączalny odczyt	mm / cale
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200