

**Magnesy garnkowe płaskie, z płytką ochronną, AlNiCo, Ø: 38mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085944 38     |
| GTIN             | 4045197372857 |
| Klasa artykułu   | 02A           |

**Opis****Wykonanie:**

- magnes umieszczony w stalowym płaszczu ochronnym
- mocowanie magnesu od spodu za pomocą otworu z pogłębieniem
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 450 °C (wielk. 19 do 100°C).

**Zastosowanie:**

Do montażu w przyrządach.

**Opis techniczny**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ø                                   | 38,1 mm         |
| Ø otworu mocującego                 | 5,2 mm          |
| Materiał powierzchni                | stal            |
| wysokość                            | 10,35 mm        |
| nominalna siła przyczepności        | 130 N           |
| Maksymalna odporność na temperaturę | 550 °C          |
| Materiał rdzenia elektromagnesu     | AlNiCo          |
| Rodzaj produktu                     | Magnes garnkowy |

