



## Uchwyty wkrętakowe z magazynkiem bitów 1/4 cala z uchwytem teleskopowym i magnesem, Wielkość chwytu: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676565 1
GTIN	4013288221124
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

#### Pasuje do :

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

#### Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: po 1 szt. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub płaskich: po 1 szt. 0,8x5,5

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Torx®: po 1 szt. TX15; TX20; TX25

uchwyty bitów: D 6,3

długość całkowita: 69 mm

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
długość całkowita	69 mm

