

CARTEC**Ucho przegubowe do przykręcania, Ø gwintu: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086486 M10
GTIN	8013429800016
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pęknięcia, **z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4** we wszystkich kierunkach.

wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 0,3 t

szerokość ucha B: 30 mm

Opis techniczny

Nośność WLL SF 4:1	0,3 t
szerokość ucha B	30 mm
Rodzaj produktu	Ucho przegubowe do przykręcania

