

CARTEC**Ucho przegubowe do przykręcania, Ø gwintu: M14**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	086486 M14
GTIN	8013429800047
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pęknięcia, **z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4** we wszystkich kierunkach.

wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Ucho przegubowe do przykręcania
-----------------	---------------------------------