

Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085925 13
GTIN	2050000965111
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 10 N

wysokość: 18 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 7 mm

Opis techniczny

wysokość	18 mm
Ø	13 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
nominalna siła przyczepności	10 N
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	7 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

