

Środek do przemywania oczu, Wielkość chwytu: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	984150 1
GTIN	662641921580
Klasa artykułu	97S

Opis**Wykonanie:**

Montowana na ścianie stacja do przemywania oczu i twarzy z **pokrywą z ABS** do stosowania w pomieszczeniach. Możliwość rozstawienia także na zewnątrz.

Wbudowana pokrywa połączona z zaworem dopływowym. Odchylenie pokrywy powoduje automatyczne uruchomienie stacji do przemywania. Umożliwia ona także utrzymanie miski w czystości i chroni ją przed zanieczyszczeniami. Zawór regulacyjny zapewnia optymalną ilość wody. Napowietrzane regulatory strumienia poprawiają wydajność płukania. Spełnia wymogi normy ANSI.

Ciśnienie przepływu: 2 - 6 bar

Ciśnienie przepływu: 29,01 - 87,02 psi

wydajność przepływu: 12 l/min

sytuacja montażowa: montowany na ścianie

zakres zastosowania: Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

Opis techniczny

sytuacja montażowa	montowany na ścianie
zakres zastosowania	Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny
wydajność przepływu	12 l/min
Ciśnienie przepływu	2 - 6 bar

Karta danych

Ciśnienie przepływu

29,01 - 87,02 psi