

**Środek do przemywania oczu, Wielkość chwytu: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	984150 2
GTIN	662641922419
Klasa artykułu	97S

**Opis****Wykonanie:**

**Montowana na ścianie** stacja do przemywania oczu i twarzy z **otwartą miską stalową** do stosowania w pomieszczeniach. Można stosować także na zewnątrz, o ile nie ma ryzyka przegrzania. Dwie dysze rozpylające chronione nasadkami ochronnymi, które podnoszą się w momencie uruchomienia stacji do przemywania oczu. Zawór regulacyjny zapewnia optymalną ilość wody. Sita filtracyjne o drobnych oczkach i oddzielny regulator strumienia zapewniają łagodny przepływ wody. Spełnia wymogi normy ANSI.

Ciśnienie przepływu: 2 - 6 bar

Ciśnienie przepływu: 29,01 - 87,02 psi

wydajność przepływu: 12 l/min

sytuacja montażowa: montowany na ścianie

zakres zastosowania: Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

**Opis techniczny**

sytuacja montażowa	montowany na ścianie
zakres zastosowania	Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny
wydajność przepływu	12 l/min
Ciśnienie przepływu	29,01 - 87,02 psi
Ciśnienie przepływu	2 - 6 bar

