

**Prysznic bezpieczeństwa, Wielkość chwytu: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	984160 2
GTIN	662641922396
Klasa artykułu	97S

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw prysznica bezpieczeństwa do montażu na posadzce, ze stacją do przemywania oczu i twarzy. Do zastosowania w pomieszczeniach. Z otwartą wanną ze stali stopowej zapewniającej lepszą odporność na korozję i większą trwałość. Obsługa prysznica bezpieczeństwa dźwignią ręczną. Obsługa stacji do przemywania oczu i twarzy płytką dociskową lub stopką. Powierzchnia lakierowana proszkowo. Spełnia wymogi normy ANSI. Rury ze stali stopowej.

wysokość: 2288 mm

szerokość: 350 mm

głębokość: 741 mm

Ciśnienie przepływu: 2 - 6 bar

Ciśnienie przepływu: 29 psi

Wydajność przepływu prysznica bezpieczeństwa: 76 l/min

**Opis techniczny**

głębokość	741 mm
sytuacja montażowa	montowany na podłodze
Gwint przyłącza BSP	1,1/4 cal

## Karta danych

wysokość	2288 mm
zakres zastosowania	wewn.
szerokość	350 mm
Wydajność przepływu prysznicza bezpieczeństwa	76 l/min
Wydajność przepływu stacji do przemywania oczu/twarzy	12 l/min
Ciśnienie przepływu	2 - 6 bar
Ciśnienie przepływu	29 psi