

**Kątowniki magnetyczne 90° (sztywne), ferryt, typ: 973****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085954 973
GTIN	2050000965517
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

tolerancja kąta $\pm 0,05/100$ mm. z dwiema dodatkowymi dźwigniami do zdejmowania.

Zastosowanie:

Do mocowania części pod stałym kątem 90° przy przygotowaniu do prac montażowych i spawalniczych.

nominalna siła przyczepności: 2000 N

wysokość: 300 mm

długość: 300 mm

szerokość: 35 mm

masa: 4,7 kg

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	2000 N
wysokość	300 mm
długość	300 mm
typ	973

Zakres regulacji kąta	90 stopni
szerokość	35 mm
masa	4,7 kg
Materiał rdzenia elektromagnesu	feryt