



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 6
GTIN	4062406648398
Klasa artykułu	62A

Opis

6 mm długość klucza L: 125 mm
 szerokość szczęk b: 15,4 mm
 wysokość szczęk h_1 : 4,1 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 6,9 mm
 \varnothing pierścienia D: 17,4 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 14 Nm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	6,9 mm
szerokość szczęk b	15,4 mm
rozwartość klucza	6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	14 Nm
\varnothing pierścienia D	17,4 mm
długość klucza L	125 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk h_1	4,1 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub