



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 7
GTIN	4062406648404
Klasa artykułu	62A

Opis

7 mm długość klucza L: 135 mm
 szerokość szczęk b: 18,4 mm
 wysokość szczęk h_1 : 4,6 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 6,9 mm
 \varnothing pierścienia D: 17,4 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 18 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	4,6 mm
długość klucza L	135 mm
\varnothing pierścienia D	17,4 mm
wysokość pierścienia h_2	6,9 mm
rozwartość klucza	7 mm
rozwartości kluczy	metryczne
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	18 Nm
szerokość szczęk b	18,4 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub