



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 9mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 9
GTIN	4062406649524
Klasa artykułu	62A

### Opis

9 mm długość klucza L: 153 mm  
 szerokość szczęk b: 21,9 mm  
 wysokość szczęk  $h_1$ : 5 mm  
 wysokość pierścienia  $h_2$ : 7,6 mm  
 $\varnothing$  pierścienia D: 20,9 mm  
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 34 Nm

### Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
$\varnothing$ pierścienia D	20,9 mm
wysokość pierścienia $h_2$	7,6 mm
wysokość szczęk $h_1$	5 mm
rozwartość klucza	9 mm
szerokość szczęk b	21,9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	34 Nm
długość klucza L	153 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub