



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 11 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 11
GTIN	4062406649548
Klasa artykułu	62A

### Opis

11 mm długość klucza L: 166 mm  
 szerokość szczęk b: 23,9 mm  
 wysokość szczęk  $h_1$ : 5,4 mm  
 wysokość pierścienia  $h_2$ : 8,2 mm  
 $\varnothing$  pierścienia D: 22,9 mm  
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 52 Nm

### Opis techniczny

$\varnothing$ pierścienia D	22,9 mm
wysokość pierścienia $h_2$	8,2 mm
szerokość szczęk b	23,9 mm
długość klucza L	166 mm
rozwartość klucza	11 mm
wysokość szczęk $h_1$	5,4 mm
rozwartości kluczy	metryczne
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	52 Nm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

## Karta danych

Rodzaj produktu

Klucze do śrub