



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 12
GTIN	4062406649555
Klasa artykułu	62A

Opis

12 mm długość klucza L: 179 mm
 szerokość szczęk b: 27,9 mm
 wysokość szczęk h_1 : 6 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 9,2 mm
 \varnothing pierścienia D: 26,4 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 59 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	12 mm
rozwartości kluczy	metryczne
szerokość szczęk b	27,9 mm
długość klucza L	179 mm
\varnothing pierścienia D	26,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	59 Nm
wysokość pierścienia h_2	9,2 mm
wysokość szczęk h_1	6 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub