



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 19mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 19
GTIN	4062406649623
Klasa artykułu	62A

Opis

19 mm długość klucza L: 242 mm
 szerokość szczęk b: 41,9 mm
 wysokość szczęk h_1 : 7,7 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 11,4 mm
 \varnothing pierścienia D: 35,4 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 162 Nm

Opis techniczny

\varnothing pierścienia D	35,4 mm
wysokość szczęk h_1	7,7 mm
szerokość szczęk b	41,9 mm
wysokość pierścienia h_2	11,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	162 Nm
rozwartość klucza	19 mm
długość klucza L	242 mm
rozwartości kluczy	metryczne
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub