



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 24mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 24
GTIN	4062406649654
Klasa artykułu	62A

Opis

24 mmdługość klucza L: 313 mm
 szerokość szczęk b: 51,4 mm
 wysokość szczęk h_1 : 10 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 14,5 mm
 \varnothing pierścienia D: 46,9 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 255 Nm

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	255 Nm
długość klucza L	313 mm
rozwartość klucza	24 mm
wysokość pierścienia h_2	14,5 mm
szerokość szczęk b	51,4 mm
\varnothing pierścienia D	46,9 mm
wysokość szczęk h_1	10 mm
rozwartości kluczy	metryczne
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub