



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 14
GTIN	4062406649579
Klasa artykułu	62A

Opis

14 mm długość klucza L: 192 mm
 szerokość szczęk b: 30,4 mm
 wysokość szczęk h_1 : 6,4 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 9,3 mm
 \varnothing pierścienia D: 28,4 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 79 Nm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	79 Nm
wysokość szczęk h_1	6,4 mm
wysokość pierścienia h_2	9,3 mm
rozwartość klucza	14 mm
szerokość szczęk b	30,4 mm
\varnothing pierścienia D	28,4 mm
długość klucza L	192 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub