



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 27mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 27
GTIN	4062406649661
Klasa artykułu	62A

Opis

27 mm długość klucza L: 358 mm
 szerokość szczęk b: 56,4 mm
 wysokość szczęk h_1 : 10,8 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 15,4 mm
 \varnothing pierścienia D: 52,7 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 366 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	27 mm
długość klucza L	358 mm
szerokość szczęk b	56,4 mm
\varnothing pierścienia D	52,7 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość pierścienia h_2	15,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	366 Nm
wysokość szczęk h_1	10,8 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub