



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 18mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614805 18     |
| GTIN             | 4062406649616 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

### Opis

18 mm długość klucza L: 223 mm  
 szerokość szczęk b: 38,4 mm  
 wysokość szczęk  $h_1$ : 7,4 mm  
 wysokość pierścienia  $h_2$ : 10,8 mm  
 $\varnothing$  pierścienia D: 33,4 mm  
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 152 Nm

### Opis techniczny

| rozwartości kluczy                         | metryczne              |
|--|------------------------|
| długość klucza L                           | 223 mm                 |
| obciążalność grzechotki momentem obrotowym | 152 Nm                 |
| $\varnothing$ pierścienia D                | 33,4 mm                |
| wysokość pierścienia $h_2$                 | 10,8 mm                |
| szerokość szczęk b                         | 38,4 mm                |
| wysokość szczęk $h_1$                      | 7,4 mm                 |
| rozwartość klucza                          | 18 mm                  |
| liczba zębów                               | 72                     |
| luz  | 5 stopni               |
| materiał                                   | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia                               | matowy chromowany      |

Rodzaj produktu

Klucze do śrub