

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 9
GTIN	4062406649739
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 153 mm

szerokość szczęk b: 21,9 mm

wysokość szczęk h₁: 5 mm

wysokość pierścienia h₂: 7,6 mm

Ø pierścienia D: 20,9 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 34 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk h ₁	5 mm
szerokość szczęk b	21,9 mm
wysokość pierścienia h ₂	7,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	34 Nm
Ø pierścienia D	20,9 mm
długość klucza L	153 mm
położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72

Karta danych

luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub