

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 7
GTIN	4062406649715
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 135 mm

szerokość szczęk b: 18,4 mm

wysokość szczęk h_1 : 4,6 mm

wysokość pierścienia h_2 : 6,9 mm

Ø pierścienia D: 17,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 18 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	4,6 mm
wysokość pierścienia h_2	6,9 mm
długość klucza L	135 mm
rozwartość klucza	7 mm
szerokość szczęk b	18,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	18 Nm
rozwartości kluczy	metryczne
Ø pierścienia D	17,4 mm
położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72

Karta danych

luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub