

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 14
GTIN	4062406649784
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 192 mm

szerokość szczęk b: 30,4 mm

wysokość szczęk h₁: 6,4 mm

wysokość pierścienia h₂: 9,3 mm

Ø pierścienia D: 28,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 79 Nm

Opis techniczny

długość klucza L	192 mm
rozwartości kluczy	metryczne
rozwartość klucza	14 mm
wysokość szczęk h ₁	6,4 mm
szerokość szczęk b	30,4 mm
wysokość pierścienia h ₂	9,3 mm
Ø pierścienia D	28,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	79 Nm
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub